



CONSELHO
FEDERAL DE
ODONTOLOGIA



PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS Nº 01 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022

ESCLARECIMENTOS

QUESTIONAMENTO: NOBREAK de 1500 VA: TENSÃO DE SAÍDA: É solicitado tensão de saída Bivolt automático 110/220V. Informamos que bivolt automático de saída **não existe** em equipamento algum, devendo sempre, por medidas de segurança, que o cliente selecione a tensão desejada manualmente. Porém por padrão a tensão de saída desses modelos de nobreak de tecnologia interativa é de 115 V. Assim, gostaríamos de saber se será aceito somente tensão de saída de 115 V, ou se obrigatoriamente deve ser um nobreak com tensão de saída bivolt 110/220 V?

RESPOSTA: O entendimento está parcialmente incorreto, **saída bivolt automático existe**, porém, serão aceitos nobreaks com tensão de saída bivolt 110/220V de forma manual.

Caio Duarte – Área Técnica

Brasília, 30 de setembro de 2022.

RAFAEL COSTA BENTO
Pregoeiro